


アゼアス株式会社が提供する防護キット

Merit

必要な防護装備が揃えられているキットのメリット

1. いざ必要ときに、必要なものが揃えられる。
2. 備蓄保管時の容易な保管管理が可能。



だから防護装備は
キットで備蓄しましょう

感染症防護対策キットICK-3

ICK-3キットの特徴

- 足から頭まで作業者の全身を覆うことができます。
- 防護服は高い防護性能と強度を兼ね備えたタイベック®ソフトウェアⅢ型を採用
- 6種類の防護装備がキットになっているため、急な使用に便利



ICK-3 装着例



ICK-2の防護服

防護服を、縫製の目留めテープ、ファスナーカバーの両面テープがないタイベック®ソフトウェアⅡ型でセットしたICK-2もあります。

サイズ表 (タイベック®ソフトウェアⅡ型・Ⅲ型対応)

| | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) |
|----|---------|---------|
| S | ~170 | ~92 |
| M | 168~176 | 92~100 |
| L | 174~182 | 100~108 |
| XL | 180~188 | 108~116 |

| 保護具 | 特徴 | 写真 | |
|---------|---------------------------------------|---|--|
| 防護服 | タイベック®ソフトウェアⅢ型 (サイズ:S・M・L・XL) ※サイズ表参照 | | |
| | 素材 | | 繊維径0.5μm~10μmの高密度ポリエチレン |
| | 製法 | | フラッシュパン製法 |
| | 構成 | | 単層で摩耗、耐久性に優れる。 |
| | 性質 | | 優れた粉塵バリア性能と耐液体浸透防護性能を持つ。タイベック®ソフトウェアⅢ型は縫製部も目留めテープをしています。 |
| マスク | N95マスク | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 平均0.1 μmの塩化ナトリウム粒子を95%以上捕集する。 ◎ 排気弁付き ◎ 折りたたみ式でコンパクトに収納 | |
| ゴーグル | 粉じん防護用ゴーグル | <ul style="list-style-type: none"> ◎ レンズ部分に防曇加工済み ◎ 眼鏡の併用可能 ◎ 顔の大きさに合わせて締めひもの調節可能 | |
| インナー手袋 | ラテックス手袋 | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 長めの手袋で袖口をカバーする。 ◎ 厚みはおおよそ0.2mm ◎ 個別包装で衛生的 | |
| アウター手袋 | ニトリルラテックス手袋 | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 破れにくく丈夫なアウター手袋 ◎ インナー手袋と合わせて二重の手袋を採用することで、汚染されたアウターを迅速に外すことができる。 | |
| シューズカバー | タイベック®製シューズカバー | <ul style="list-style-type: none"> ◎ タイベック®製のシューズカバーで足部分の防護。 ◎ 紐つき | |

※上記のキット内容は、都合により変更になる場合があります。
※タイベック®は米国デュポン社の登録商標です。